

# INHALTSVERZEICHNIS

<i>Digitalbüretten und Zubehör</i> .....	2
--	---

## Digitalbüretten und Zubehör



### Contibürette µ 10 ohne Motor

**Artikelnummer:**  
**40210**

**konformitätsbescheinigt, ohne Flasche,**  
mit Gewindeanschluss A 32

**Komplett mit**

- Ausstoßkanüle gebogen
- Ansaugrohr
- 2 Gewintheadaptern A 45 und A 40
- Gebrauchsanweisung

Kontinuierlich fördern und messen von 0,01 ml bis 500 ml - mit nur einem Gerät.  
Größere Volumen bis max. 9999,99 ml sind ebenfalls möglich.

- kalibrierbar
- elektronisches Messsystem
- Anzeige bis auf 2 Dezimalstellen
- kleinste Einstellschritte 10 µl
- kein Glaskolben, keine Ventile, minimales Totvolumen
- selbstentlüftend, Messfehler wegen eingeschlossener Gas- oder Luftblasen werden vermieden
- Mechanik aus weitgehend säurefestem Aluminiumoxid (99,7 % Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)
- frei drehbar auf der Flasche
- inklusive 2 Batterien AA 1,5 V für ca. 500 Betriebsstunden

Art.-Nr.	Temperaturbereich	Abmessungen	Gewicht
40210010	+10 °C +40 °C	ca. 175 x 93 x 60 mm	ca. 360 g

[» zum Produkt \(Website\)](#)



## Ersatzausstoßkanüle aus PTFE

Artikelnummer:  
**40210**

Ausstoßkanüle aus PTFE für Nr. 40210 und 40212

Art.-Nr.	Material
40210020	PTFE

[» zum Produkt \(Website\)](#)

# Index

## C

Contibürette  $\mu$  10 ohne Motor 1

## E

Ersatzausstoßkanüle aus PTFE 2