

# TABLE DES MATIÈRES

<i>Tubes et baguettes en verre</i> .....	2
--	---

## Tubes et baguettes en verre



### Tubes en verre borosilicaté 3.3


**Numéro d'article:**  
**42830**

selon DIN ISO 3585, longueur standard env. 1,50 m

Attention: Plusieurs dimensions sont regroupées sous **une seule** référence. Veuillez indiquer le diamètre extérieur et l'épaisseur lors de la commande!

Non.	Épaisseur	Diam. ext.
42830001	0,8 mm	env. 4-5 mm
42830002	1 mm	env. 6-8 mm
42830003	1,4 mm	env. 9-14 mm; 15-24 mm; 26-30 mm
42830004	1,8 mm	env. 32-38 mm; 40-44 mm; 50 mm

[» aller au produit \(site Web\)](#)



## Tubes capillaires, verre borosilicaté 3.3


Numéro d'article:  
**42833**

selon DIN ISO 3585  
en cannes d'env. 1,50 m

Attention: Des dimensions sont regroupées sous **une seule** référence. Veuillez indiquer le diamètre extérieur et l'épaisseur lors de la commande!

Non.	Diam. int.	Diam. ext.
42833010	env. 0,4-2,7 mm	env. 6-8 mm

[» aller au produit \(site Web\)](#)



## Baguettes en verre borosilicaté 3.3


Numéro d'article:  
42835

selon DIN ISO 3585  
en cannes d'env. 1,50 m

Attention: Des dimensions sont regroupées sous **une seule** référence. Veuillez indiquer le diamètre extérieur lors de la commande!

Non.	Diam.
42835001	env. 4 mm, 5mm et 6 mm
42835002	env. 8 mm

» [aller au produit \(site Web\)](#)



## Tubes en AR-Glas® (verre ordinaire)


Numéro d'article:  
**42840**

en cannes d'env. 1,50 m

Attention: Des dimensions sont regroupées sous **une seule** référence. Veuillez indiquer le diamètre extérieur et l'épaisseur lors de la commande!

Non.	Diam. ext.
42840001	env. 4- 5 mm
42840002	env. 6 - 30 mm
42840003	env. 32 - 34 mm
42840004	env. 36 - 40 mm

» [aller au produit \(site Web\)](#)



## Tubes capillaires en verre ordinaire

Numéro d'article:


**42843**

en cannes d'env. 1,50 m

Attention: Des dimensions sont regroupées sous **une seule** référence. Veuillez indiquer le diamètre extérieur et intérieur lors de la commande!

Non.	Diam. int.	Diam. ext.
42843010	env. 1 - 3 mm	env. 5 - 7 mm

[» aller au produit \(site Web\)](#)



## Baguettes en AR-Glas® (verre ordinaire)

Numéro d'article:  
**42845**

en cannes d'env. 1,50 m

Attention: Des dimensions sont regroupées sous **une seule** référence. Veuillez indiquer le diamètre extérieur lors de la commande!

Non.	Diam.
42845002	env. 4 et 5 mm
42845003	env. 6 - 12 mm

» [aller au produit \(site Web\)](#)



## Coupe-tubes à molette pour tubes en verre

**Numéro d'article:**  
**42847**

en fonte de zinc nickelé, pour tubes jusqu'à env. 30 mm diam.


### **Pièce de rechange:**

Réf. 42847001: Molettes de rechange

Non.	Matériel
42847010	Zinc coulé sous pression, nickelé

[» aller au produit \(site Web\)](#)





## Agitateurs droits en verre

Numéro d'article:  
**42850**

à bouts brûlés

Non.	Longueur	Diam.
42850006	env. 150 mm	env. 4 mm
42850012	env. 150 mm	env. 5 mm
42850018	env. 150 mm	env. 6 mm
42850024	env. 200 mm	env. 3 mm
42850030	env. 200 mm	env. 4 mm
42850036	env. 200 mm	env. 5 mm
42850042	env. 200 mm	env. 6 mm
42850048	env. 250 mm	env. 4 mm
42850054	env. 250 mm	env. 6 mm
42850060	env. 250 mm	env. 7 mm
42850066	env. 300 mm	env. 7 mm
42850072	env. 300 mm	env. 8 mm
42850078	env. 300 mm	env. 9 mm
42850084	env. 500 mm	env. 12 mm

» [aller au produit \(site Web\)](#)

# Index

## A

Agitateurs droits en verre 8

## B

Baguettes en AR-Glas® (verre ordinaire) 6

Baguettes en verre borosilicaté 3.3 3

## C

Coupe-tubes à molette pour tubes en verre 7

## T

Tubes capillaires en verre ordinaire 5

Tubes capillaires, verre borosilicaté 3.3 2

Tubes en AR-Glas® (verre ordinaire) 4

Tubes en verre borosilicaté 3.3 1