


# Sortimentserweiterung Färbartikel aus Kunststoff



## 42450020

### Färbetrog nach Schiefferdecker aus PMP (TPX®)

Für 20 Objektträger (oder 10 Paare Rücken an Rücken) mit den Maßen 26 x 76 mm


- mit Deckel
- Mikrowellengeeignet
- Temperaturbeständig bis +121°C
- VE = 4 Stück

## 42460020

### Färbetrog nach Hellendahl mit Erweiterung aus PMP (TPX®)

Für 16 Objektträger (oder 8 Paare Rücken an Rücken) mit den Maßen 26 x 76 mm

- mit Deckel
- Mikrowellengeeignet
- Temperaturbeständig bis +121°C
- VE = 4 Stück



## 42480020

### Färbekasten für Objektträger aus PMP (TPX®) ohne Einsatz

- mit zwei Deckeln (ein Deckel für den Schutz gegen Verdunstung der Flüssigkeit bei Nichtgebrauch und ein Deckel mit Schlitz, in welchem der Stiel des Einsatzes während des Färbvorgangs eingesteckt wird.)
- Mikrowellengeeignet
- Temperaturbeständig bis +121°C
- VE = 4 Stück

**Hinweis: Xylol kann Kästen aus PMP (TPX®) nach 2 Tagen bei Raumtemperatur schädigen!**

## 42481020

### Färbeeinsatz mit Griff aus PP für Färbekasten 42480020

Für 20 Objektträger mit den Maßen 26 x 76 mm

- Mikrowellengeeignet
- Temperaturbeständig bis +121°C
- VE = 2 Stück



## Product range expansion: Staining products made of plastic

### 42450020 Staining trough according to Schiefferdecker made of PMP (TPX®)

For 20 microscope slides (or 10 pairs back to back) with dimensions 76 x 26 mm

- with cover
- temperature resistant up to +121 °C/ +249.8 °F
- microwaveable
- sales unit = 4 pieces

### 42460020 Staining trough according to Hellendahl with extension made of PMP (TPX®)

For 16 microscope slides (or 8 pairs back to back) with dimensions 76 x 26 mm

- with cover
- temperature resistant up to +121 °C/ +249.8 °F
- microwaveable
- sales unit = 4 pieces

### 42480020 Staining trough made of PMP (TPX®) without insert

• with two cover (one for the complete closure to avoid staining liquid evaporation when not in use; the other one with opening for rack insertion during staining procedures)

- microwaveable
- temperature resistant up to +121 °C/ +249.8 °F
- sales unit = 4 pieces

**Note: Xylene can damage boxes made of PMP (TPX®) after 2 days at room temperature!**

### 42481020 Staining tray with handle made of PP for staining trough 42480020

For 20 microscope slides with dimensions 76 x 26 mm

- microwaveable
- temperature resistant up to +121 °C
- sales unit = 2 pieces

## Extension de gamme de produits : articles pour coloration, en plastique

### 42450020 Cuve à coloration d'après Schiefferdecker en PMP (TPX®)

Pour 20 lames de microscope (ou 10 paires dos à dos) de dimensions 76 x 26 mm

- avec couvercle
- résistant à une température jusqu'à +121 °C
- adapté au micro-onde
- unité de vente = 4 pièces

### 42460020 Cuve à coloration d'après Hellendahl avec extension en PMP (TPX®)

Pour 16 lames de microscope (ou 8 paires dos à dos) de dimensions 76 x 26 mm

- avec couvercle
- résistant à une température jusqu'à +121 °C
- adapté au micro-onde
- unité de vente = 4 pièces

### 42480020 Cuve à coloration en PMP (TPX®) sans insert

- avec deux couvercles (un pour la fermeture complète afin d'éviter l'évaporation du liquide de coloration lorsqu'il n'est pas utilisé ; l'autre avec une ouverture pour l'insertion du support pendant les procédures de coloration)
- adapté au micro-onde
- Résistant à une température jusqu'à +121 °C
- unité de vente = 4 pièces

**Remarque : le xylène peut endommager les cuves en PMP (TPX®) après 2 jours à température ambiante !**

### 42481020 Cuve à coloration avec poignée en PP pour cuve à coloration 42480020

Pour 20 lames de microscope de dimensions 76 x 26 mm

- adapté au micro-onde
- Résistant à une température jusqu'à +121 °C
- unité de vente = 2 pièces



## Präzisions-Glasinstrumente und -Geräte für Arzt und Labor

D-97647 Sondheim/Rhön  
Tel. (0 97 79) 8 08-0  
FAX (0 97 79) 8 08-88  
<http://www.assistent.eu>  
E-Mail: [info@assistent.eu](mailto:info@assistent.eu)

**Hecht-Assistent**  
F 91430 IGNY/France  
Tél. (01) 69 35 36 50  
e-mail: [o.bosi@assistent.eu](mailto:o.bosi@assistent.eu)

Erhältlich beim Fachhandel  
Available at your dealer  
Livraison par revendeurs

Glaswarenfabrik

**Karl Hecht**  
GmbH & Co KG

**Karl Hecht Assistent GmbH**  
CH 8595 Altnau TG/Schweiz  
Tel. (0 71) 6 95 22 22  
e-mail: [info@khecht.ch](mailto:info@khecht.ch)

**Hecht-Assistent**  
A 6122 Fritzens/Tirol  
Tel. 0 52 24 / 5 26 46-0  
e-mail: [g.fischer@assistent.eu](mailto:g.fischer@assistent.eu)